

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940867 1000
GTIN	4062406071103
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	78 kg
Largeur en G	50
Profondeur en G	20
Largeur	1250 mm
Hauteur utile	845 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur	500 mm
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50