

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940867 1250
GTIN	4062406071110
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	1095 mm
Largeur en G	50
ComfortClose	non
Largeur	1250 mm

Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Hauteur	1250 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Positionnement de la poignée	haut
Poids	91 kg
Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940513 1000/1250

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21