

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940867 750
GTIN	4062406071073
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 50×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Largeur en G	50
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	750 mm

Poids	65 kg
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Hauteur utile	595 mm
Largeur	1250 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940513 750/800