

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	940867 1500
GTIN	4062406071127
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	104 kg
Hauteur utile	1345 mm

Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Hauteur	1500 mm
Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Profondeur	500 mm
Largeur en G	50
Largeur	1250 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940513 1500
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50

