

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	940887 800
GTIN	4062406071226
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×20G. Tiroirs correspondants: 26×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	71 kg
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Hauteur utile	645 mm

ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	60
Largeur	1500 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
	940651 75

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940651 200

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940590 30

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec portes
coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 750/800
mm

940514 750/800

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940651 300