

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940885 2000
GTIN	4062406071202
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×20G. Tiroirs correspondants: 26×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	130 kg
Positionnement de la poignée	centre
Hauteur	2000 mm
Largeur	1500 mm

Largeur en G	60
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur	500 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
	940651 200

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940560 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940651 100

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940552 30

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes
coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940514 2000

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21