

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940887 1000
GTIN	4062406071240
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×20G. Tiroirs correspondants: 26×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Positionnement de la poignée	haut
Largeur	1500 mm
Hauteur	1000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Profondeur en G	20
Hauteur utile	845 mm
ComfortClose	non

Profondeur	500 mm
Largeur en G	60
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	81 kg
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
	940560 30

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940651 200

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940651 100

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940552 30