

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	940885 800
GTIN	4062406071158
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 60×20G. Tiroirs correspondants: 26×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Hauteur utile	645 mm
ComfortClose	non
Poids	71 kg
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Largeur	1500 mm

Largeur en G	60
Hauteur	800 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
30

940550 30

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes  
coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 750/800  
mm

940514 750/800