

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940885 1250
GTIN	4062406071189
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×20G. Tiroirs correspondants: 26×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	1500 mm
Largeur en G	60
Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	1095 mm
Positionnement de la poignée	haut
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	93 kg
Profondeur en G	20
Hauteur	1250 mm
ComfortClose	non
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940514 1500
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150