

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940885 1500
GTIN	4062406071196
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×20G. Tiroirs correspondants: 26×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1500 mm
Profondeur	500 mm
Largeur en G	60
Type d'armoire	Armoire de base

ComfortClose	non
Hauteur utile	1345 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1500 mm
Poids	105 kg
Profondeur en G	20
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
	940651 125

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940560 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940651 200

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940651 300

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75