

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940905 1500 |
| GTIN | 4062406071332 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80×20G. Tiroirs correspondants: 36×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|---|---------|
| Hauteur utile | 1345 mm |
| ComfortClose | non |
| Profondeur en G | 20 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Poids | 126 kg |

| | |
|---|--|
| Positionnement de la poignée | haut |
| Largeur en G | 80 |
| Façades des armoires | Porte coulissante en tôle pleine |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Exécution | pour garnissage libre |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 |
| Réglage en hauteur au pas | 25 |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940552 40 |
| Cache-serrure pour GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940560 40 |
| Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940590 40 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940550 40 |