

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940905 2000
GTIN	4062406071349
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80×20G. Tiroirs correspondants: 36×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	1845 mm
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Largeur	2000 mm

Positionnement de la poignée	centre
Largeur en G	80
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur	500 mm
Poids	155 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940515 2000
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40

