

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	940905 900
GTIN	4062406071301
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 80x20G. Tiroirs correspondants: 36x14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	20
Largeur en G	80
Largeur	2000 mm
Positionnement de la poignée	haut
Poids	92 kg
Profondeur	500 mm
ComfortClose	non

Type d'armoire	Armoire de base
Hauteur utile	745 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	900 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 900 mm	940515 900
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40