

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940907 750
GTIN	4062406071356
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80×20G. Tiroirs correspondants: 36×14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	500 mm
Largeur	2000 mm
ComfortClose	non
Hauteur	750 mm
Poids	83 kg
Largeur en G	80
Positionnement de la poignée	haut

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur en G	20
Hauteur utile	595 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940515 750/800
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40