

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940907 2000
GTIN	4062406071417
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 80x20G. Tiroirs correspondants: 36x14G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	500 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	155 kg

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	1845 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur en G	20
Positionnement de la poignée	centre
ComfortClose	non
Largeur	2000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Largeur en G	80
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940515 2000
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
	940552 40

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 40

---