

Garant GRIDLINE

**Armoire de base grande capacité avec portes battantes en tôle pleine,
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	941001 2000
GTIN	4062406071431
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	30
Nombre de tablettes	4
Largeur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	700 mm
Poids	128 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Profondeur en G	28
Hauteur utile	1845 mm
ComfortClose	non
Hauteur	2000 mm
Positionnement de la poignée	centre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942570 125
Tablette inclinée pureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942550 30

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942570 75
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942570 200
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942570 300
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942570 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942570 150
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942530 30
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11