

Garant GRIDLINE

Armoire de base grande capacité avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	941023 1000
GTIN	4062406071509
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40x28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Nombre de tablettes	1
Positionnement de la poignée	haut
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	28
Hauteur utile	845 mm
Profondeur	700 mm
Largeur en G	40
Poids	81 kg
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Poignées Type 1	958490 1
Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
	942573 100

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942573 75

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942573 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942573 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942573 300

Kit de montage ultérieur de roulettes Pour profondeur de caisson en G 28

958480 28

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm

940501 900/1000

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

942530 40

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942573 200

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F