

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure grande capacité avec portes battantes en tôle pleine,
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	941031 1000
GTIN	4062406071523
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

ComfortClose	non
Hauteur utile	845 mm
Positionnement de la poignée	bas
Largeur en G	40
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tablettes	1
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	28
Profondeur	700 mm
Hauteur	1000 mm
Poids	81 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942573 200
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942573 75

Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942573 100
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942573 300
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942573 125
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942573 150
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940511 1000/1250