

Garant GRIDLINE

**Armoire de base grande capacité avec portes battantes en tôle pleine,
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	941021 2000
GTIN	4062406071493
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur en G	28
Hauteur	2000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur en G	40
Nombre de tablettes	4
Profondeur	700 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur utile	1845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Poids	146 kg
Positionnement de la poignée	centre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942573 200

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942573 150
Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942573 100
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942573 75
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942573 125
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942573 300
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F