

Garant GRIDLINE

Armoire de base grande capacité avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 941023 2000 |
| GTIN | 4062406071516 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|--|--|
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Poids | 146 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Positionnement de la poignée | centre |
| Hauteur utile | 1845 mm |
| Largeur en G | 40 |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Largeur | 1000 mm |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| ComfortClose | non |
| Profondeur en G | 28 |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Type de produit | Armoire grande capacité |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm | 942573 300 |
| Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F | 940559 F |

| | |
|---|-------------|
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 942573 75 |
| Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 942530 40 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 942573 200 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 942573 150 |
| Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm | 940501 2000 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 942573 100 |
| Tablette inclinée pour Form pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 942550 40 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 942573 125 |
| Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm | 940511 2000 |
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |