

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure grande capacité avec portes coulissantes avec regard,
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	941057 1000
GTIN	4062406071592
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60x28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	1500 mm
Largeur en G	60

Hauteur utile	863 mm
Nombre de tablettes	2
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	1000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	135 kg
Profondeur	700 mm
Profondeur en G	28
Positionnement de la poignée	bas
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942580 100
Tablette inclinée pureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942550 30
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942530 30
	942580 200

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942580 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942580 75

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942580 300

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942580 150

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21