

Garant GRIDLINE

**Armoire de base grande capacité avec portes coulissantes avec regard,
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	941067 2000
GTIN	4062406071639
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80×28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	266 kg
ComfortClose	non
Hauteur	2000 mm
Profondeur	700 mm
Profondeur en G	28
Hauteur utile	1863 mm
Nombre de tablettes	8
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur en G	80
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	centre
Largeur	2000 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40
	940515 2000

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942583 125

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tablette inclinée pour Form pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

942550 40

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942583 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942583 300

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942583 200

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942583 75