

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure grande capacité avec portes coulissantes en tôle pleine,  
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	941075 1000
GTIN	4062406071646
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	28
Positionnement de la poignée	bas
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg

Hauteur	1000 mm
Largeur	2000 mm
Largeur en G	80
Nombre de tablettes	2
Hauteur utile	863 mm
Profondeur	700 mm
Poids	160 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942583 200
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942583 125
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942583 300

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942583 150
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942583 75
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21