

Garant**INFO Point avec écran 24 pouces, Type: S/DE****Données de commande**

N° commande	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

GARANT INFO Point est un poste de travail informatique moderne conçu pour l'affichage et le traitement d'informations numériques ainsi que la saisie de données. Il sert également de poste de retour de données avec lecteur de codes-barres raccordé (non fourni).

L'INFO Point dispose d'un robuste caisson en tôle d'acier. Sur la face avant, une tablette réglable à hauteur ergonomique, permet d'accueillir un clavier et une souris. Au-dessous de la tablette rabattable, le caisson avec porte battante peut recevoir une unité centrale. La tablette rabattable et la porte peuvent être verrouillées au moyen de serrures à cylindre DOM. Le panneau arrière à perforations \square 9x9 mm au pas de 37 mm assure la ventilation nécessaire aux appareils se trouvant dans le caisson. Il permet également d'installer des crochets et supports Easyfix. Avec écran 24 pouces fixe.

Placement:

Nombre de tablettes dans le compartiment ordinateur: 1

Coloris:

Corps anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur utile compartiment ordinateur	740 mm
Profondeur tablette	300 mm
Profondeur utile compartiment ordinateur	190 mm
Hauteur	1440 mm
Poids	63 kg
Largeur utile compartiment ordinateur	540 mm
Hauteur de travail tablette	930 mm
Prof. surface de base	550 mm
Largeur surface de base	616 mm
Largeur tablette	600 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Profondeur tablette fermée	150 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	INFO Point