

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	942321 2000
GTIN	4062406072490
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40x28G.

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	40
Positionnement de la poignée	haut

Hauteur	2000 mm
Poids	153 kg
Largeur	1000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
ComfortClose	non
Profondeur en G	28
Nombre de tablettes	5
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	1845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942610 40
	940501 2000

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm
