

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante en tôle pleine, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 942365 1000 |
| GTIN | 4062406072568 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80x28G.

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|---|---------|
| Largeur en G | 80 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| ComfortClose | non |
| Positionnement de la poignée | haut |
| Hauteur | 1000 mm |

| | |
|--|--|
| Profondeur en G | 28 |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 200 kg |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Largeur | 2000 mm |
| Poids | 173 kg |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur utile | 845 mm |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1600 kg |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Armoires lourdes |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 942610 40 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 942583 125 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 942583 100 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 942583 75 |
| Cache-serrure pour GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 942583 200 |

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes
coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150
mm

942583 150

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes
coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire
1000/1250 mm

940515 1000/1250

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes
coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300
mm

942583 300