

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante avec regard, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	942703 1000
GTIN	4062406072629
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×28G. Tiroirs correspondants: 26×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

**Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Largeur	750 mm

Hauteur utile	845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
ComfortClose	non
Profondeur en G	28
Poids	62 kg
Profondeur	700 mm
Positionnement de la poignée	haut
Largeur en G	30
Hauteur	1000 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942530 30
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942570 200
Poignées Type 1	958490 1
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942570 300

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942550 30
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942570 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942570 125
Kit de montage ultérieur de roulettes Pour profondeur de caisson en G 28	958480 28
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942570 150
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942570 75
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250