

Garant GRIDLINE

Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	942701 1000
GTIN	4062406072605
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30×28G. Tiroirs correspondants: 26×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur	700 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Largeur en G	30
ComfortClose	non
Poids	62 kg
Profondeur en G	28
Hauteur	1000 mm
Hauteur utile	845 mm
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942570 200
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942530 30

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942570 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942570 75
Kit de montage ultérieur de roulettes Pour profondeur de caisson en G 28	958480 28
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942570 300
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942570 150
Tablette inclinée pour Form pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942550 30
Poignées Type 1	958490 1
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942570 125