

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante en tôle pleine,
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	942745 1000
GTIN	4062406072681
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×28G. Tiroirs correspondants: 26×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	60
Profondeur	700 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Largeur	1500 mm

Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	863 mm
Poids	119 kg
Hauteur	1000 mm
Type d'armoire	Armoire de base
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	28
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942580 200
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942580 300
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942530 30
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942580 150
	940514 1000/1250

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

942580 100

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942580 75

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tablette inclinée pour Form pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

942550 30

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942580 125