

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante avec regard,
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	942767 1000
GTIN	4062406072742
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80×28G. Tiroirs correspondants: 36×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	700 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Largeur en G	80
Profondeur en G	28
Positionnement de la poignée	haut

Largeur	2000 mm
Hauteur utile	863 mm
Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	138 kg
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942583 125
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40
Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942583 300

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942583 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942583 75

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942583 200

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21