

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante avec regard,
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942767 2000
GTIN	4062406072759
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80×28G. Tiroirs correspondants: 36×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Positionnement de la poignée	centre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui

Profondeur en G	28
Profondeur	700 mm
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Largeur en G	80
Hauteur utile	1863 mm
Poids	225 kg
Type d'armoire	Armoire de base
Largeur	2000 mm
ComfortClose	non
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940515 2000
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942583 150
Tablette avec supports100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40

