

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 2000 mm**Données de commande**

N° commande	942821 2000
GTIN	4062406072810
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40x28G. Tiroirs correspondants: 36x24G (à commander séparément).

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 40

Profondeur en G: 28

Hauteur utile: 1845 mm

Description technique

Largeur	1000 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur en G	28
Poids	119 kg
Profondeur	700 mm
Largeur en G	40
Hauteur utile	1845 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire lourde vide

Accessoires

Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942610 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11