

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante en tôle pleine, Hauteur: 1000 mm**Données de commande**

N° commande	942845 1000
GTIN	4062406072841
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×28G. Tiroirs correspondants: 26×20G (à commander séparément).

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1500 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 60

Profondeur en G: 28

Hauteur utile: 845 mm

Description technique

Hauteur	1000 mm
---------	---------

Largeur en G	60
Largeur	1500 mm
Profondeur en G	28
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	845 mm
Poids	119 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire lourde vide

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942580 75
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942580 300
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942580 200
	942580 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942580 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

942580 100