


Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 1000 mm****Données de commande**

N° commande	942847 1000
GTIN	4062406072865
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 60×28G. Tiroirs correspondants: 26×20G (à commander séparément).

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 1500 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 60

Profondeur en G: 28

Hauteur utile: 845 mm

**Description technique**

Largeur	1500 mm
---------	---------

Profondeur en G	28
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	845 mm
Largeur en G	60
Poids	119 kg
Hauteur	1000 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire lourde vide

## Accessoires

Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942580 75
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942580 300
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942580 200
	942580 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

---

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

---

942580 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

---

942580 100