

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 1000 mm**Données de commande**

N° commande	942867 1000
GTIN	4062406072902
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80x28G. Tiroirs correspondants: 36x20G (à commander séparément).

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 2000 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 80

Profondeur en G: 28

Hauteur utile: 845 mm

Description technique

Hauteur	1000 mm
Profondeur en G	28

Largeur en G	80
Hauteur utile	845 mm
Largeur	2000 mm
Poids	138 kg
Profondeur	700 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire lourde vide

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942610 40
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21