

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 2000 mm**Données de commande**

N° commande	942867 2000
GTIN	4062406072919
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80x28G. Tiroirs correspondants: 36x20G (à commander séparément).

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 2000 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 80

Profondeur en G: 28

Hauteur utile: 1845 mm

Description technique

Profondeur	700 mm
Poids	225 kg
Largeur	2000 mm
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur en G	28
Largeur en G	80
Hauteur	2000 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire lourde vide

Accessoires

Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942610 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940515 2000
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21