

Garant**Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 3****Données de commande**

N° commande	949012 3
GTIN	4062406073060
Classe d'article	91G

Description**Exécution:**

Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Intérieur avec 1 tablette chacune (charge admissible 40 kg).

Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1850 mm
Norme	DIN 4547
Plaque d'identité	oui
Pour cadenas	oui
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Nombre de tringles à vêtements	1
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Porte avec fente d'aération	non
Hauteur utile par tablette à chapeaux	370 mm
Toit incliné	non
Prof. utile par compart.	472 mm
Pour casque intégral	oui
Largeur	1200 mm
Profondeur	520 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1188 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Teinte spéciale possible	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Poids	102 kg
Nombre de tablettes fixes	1
Larg. utile par compart.	342 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Nombre de compartiments	3
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Cache-socle avant Type 1200	958737 1200
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 45 mm	085814 45
Cadenas à cylindre de précision sans cylindre Ø boîtier 45 mm	085816 45
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40
Verrou à pêne tournant Type R	914190 R
Cache-socle latéral Type 520	958738 520
Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 45 mm	085812 45