

Garant**Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 4****Données de commande**

N° commande	949015 4
GTIN	4062406073091
Classe d'article	91G

Description**Exécution:**

Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
----------------------	-------------------------------

Teinte spéciale possible	oui
Norme	DIN 4547
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Poids	68 kg
Pour casque intégral	oui
Nombre de compartiments	4
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Toit incliné	non
Porte avec fente d'aération	non
Plaque d'identité	oui
Prof. utile par compart.	472 mm
Profondeur	520 mm
Largeur	800 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Hauteur utile par compartiment	780 mm
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Larg. utile par compart.	342 mm
Hauteur	1850 mm
Pour cadenas	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

085814 45

Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 45 mm

Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 45 mm

085812 45

Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm

085875 40

Cache-socle latéral Type 520

958738 520

Cache-socle avant Type 800

958737 800

Cadenas à cylindre de précision sans cylindre Ø boîtier 45 mm

085816 45

Verrou à pêne tournant Type R

914190 R