

Garant**Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 6****Données de commande**

N° commande	949015 6
GTIN	4062406073107
Classe d'article	91G

Description**Exécution:**

Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Plaque d'identité	oui
-------------------	-----

Poids	102 kg
Norme	DIN 4547
Teinte spéciale possible	oui
Nombre de compartiments	6
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Larg. utile par compart.	342 mm
Profondeur	520 mm
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Porte avec fente d'aération	non
Hauteur	1850 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur utile par compartiment	780 mm
Pour cadenas	oui
Pour casque intégral	oui
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Nombre de tringles à vêtements	1
Prof. utile par compart.	472 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Toit incliné	non
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

085812 45

Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle
(clés identiques) Ø boîtier 45 mm

Verrou à pêne tournant Type R

914190 R

Cadenas à cylindre de précision sans cylindre Ø boîtier 45
mm

085816 45

Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier
45 mm

085814 45

Cache-socle latéral Type 520

958738 520

Cache-socle avant Type 1200

958737 1200

Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés
différentes Ø boîtier 40 mm

085875 40