


Garant**Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 8****Données de commande**

N° commande	949018 8
GTIN	4062406073138
Classe d'article	91G

Description**Exécution:**

Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Norme	DIN 4547
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm

Exécution bâti	Pieds en aluminium
Hauteur	1850 mm
Larg. utile par compart.	342 mm
Largeur	800 mm
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Plaque d'identité	oui
Prof. utile par compart.	472 mm
Hauteur utile par compartiment	370 mm
Profondeur	520 mm
Toit incliné	non
Nombre de compartiments	8
Poids	76 kg
Pour cadenas	oui
Teinte spéciale possible	oui
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires à casiers

Accessoires

Verrou à pêne tournant Type R	914190 R
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 45 mm	085814 45
Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 45 mm	085812 45
	085875 40

Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés
différentes Ø boîtier 40 mm

Cache-socle avant Type 800

958737 800

Cadenas à cylindre de précision sans cylindre Ø boîtier 45
mm

085816 45

Cache-socle latéral Type 520

958738 520