

Garant**Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 12****Données de commande**

N° commande	949018 12
GTIN	4062406073145
Classe d'article	91G

Description**Exécution:**

Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En option, avec cache-socle. Contactez-nous!

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	114 kg
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm

Teinte spéciale possible	oui
Prof. utile par compart.	472 mm
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Larg. utile par compart.	342 mm
Hauteur	1850 mm
Pour cadenas	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Nombre de compartiments	12
Profondeur	520 mm
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Hauteur utile par compartiment	370 mm
Largeur	1200 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Plaque d'identité	oui
Norme	DIN 4547
Toit incliné	non
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires à casiers

Accessoires

Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 45 mm	085812 45
Cache-socle avant Type 1200	958737 1200
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40
	085814 45

Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier
45 mm

Verrou à pêne tournant Type R

914190 R

Cache-socle latéral Type 520

958738 520

Cadenas à cylindre de précision sans cylindre Ø boîtier 45
mm

085816 45