

**Garant****Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 2****Données de commande**

N° commande	949051 2
GTIN	4062406073176
Classe d'article	91G

**Description****Exécution:**

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d'un **toit incliné**, de patins en plastique sous l'armoire et d'un **cache-socle amovible** à l'avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

**Norme:**

**DIN 4547**

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

- **Les armoires sont livrées complètement montées.**
- **Cadenas pour verrou à pêne tournant, voir tome 2 de notre catalogue, Outillage manuel et Métrologie sous 085822–085890, ainsi que cadenas DOM 085812; 085814. 085816 réf.45.**
- **Pour serrures combinées.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Hauteur arrière	2000 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	420 - 480 mm
Pour cadenas	oui
Prof. utile par tablette à chapeaux	250 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1240 mm
Larg. utile par casier à vêtements	240 mm
Profondeur tablette	250 mm
Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral)	240 - 280 mm
Toit incliné	oui
Poids	49,8 kg
Paroi arrière avec fente d'aération	non
Plaque d'identité	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Hauteur avant	1850 mm
Largeur	600 mm
Largeur tablette	295 mm
Norme	DIN 4547
Prof. utile par casier à vêtements	475 mm
Exécution bâti	Socle avec cache-socle
Porte avec fente d'aération	non
Cache-socle amovible	oui
Nombre de compartiments	2
Nombre de tringles à vêtements	1
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Teinte spéciale possible	oui
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes fixes en retrait	1

Pour casque intégral	oui
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires vestiaires

## Accessoires

Verrou à pêne tournant Type R	914190 R
Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 45 mm	085812 45
Cadenas à cylindre de précision sans cylindre Ø boîtier 45 mm	085816 45
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 45 mm	085814 45
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40