

Garant**Armoires à rayonnages à portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	944003 1000
GTIN	4062406073381
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire à rayonnages garnie en 30×11G.

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Placement:

Nombre de bacs de rangement: 12 × 963321 réf. SB6; 12 × 963321 réf. SB5; 12 × 963321 réf. SB4

Livraison:

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

· **Bacs de rangement ouverts individuels, voir 963321.**

· **Tablettes seules, voir 944061, 944065.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	845 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Poids	47 kg
Largeur	750 mm
Hauteur	1000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Nombre de tablettes	4
Profondeur	275 mm
Profondeur en G	11
Largeur en G	30
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette étagée pour armoires à rayonnages, profondeur 11G pour largeur d'armoire en G 30	944065 30
Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G pour largeur d'armoire en G 30	944061 30