

**Garant****Armoires à portes battantes en tôle pleine, Nombre de bacs transparents: 45****Données de commande**

N° commande	944111 45
GTIN	4062406073428
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 30×11G.

**Bacs transparents** en **plastique ABS** pour un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec **serrure à cylindre**.

**Placement:**

Nombre de bacs transparents (l×P×H): 12 pc.80×63×70 mm; 15 pc.100×97×108 mm; 12 pc.128×128×133 mm; 6 pc.175×140×160 mm

**Livraison:**

Armoire avec bacs transparents.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Poids	72,5 kg
Profondeur	275 mm
Largeur	750 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur en G	11
Largeur en G	30
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire

---

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------