

Garant**Armoires à rayonnages à portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	944005 1000
GTIN	4062406073398
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Armoire à rayonnages garnie en 30×11G.

Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Placement:

Nombre de bacs de rangement: 12 × 963321 réf. SB6; 12 × 963321 réf. SB5; 12 × 963321 réf. SB4

Livraison:

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

· **Bacs de rangement ouverts individuels, voir 963321.**

· **Tablettes seules, voir 944061, 944065.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	1000 mm
Nombre de tablettes	4
Largeur	750 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Poids	47 kg
Profondeur	275 mm
Hauteur utile	845 mm
Profondeur en G	11
Largeur en G	30
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

Accessoires

Tablette étagée pour armoires à rayonnages, profondeur 11G pour largeur d'armoire en G 30	944065 30
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G pour largeur d'armoire en G 30	944061 30