

Garant**Armoires à portes battantes avec regard, Nombre de bacs transparents: 69****Données de commande**

N° commande	944113 69
GTIN	4062406073466
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×11G.

Bacs transparents en **plastique ABS** pour un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec **serrure à cylindre**.

Placement:

Nombre de bacs transparents (l×P×H): 27 pc.50×42×46 mm 12 pc.80×63×70 mm 10 pc.100×97×109 mm 20 pc.128×128×133 mm

Livraison:

Armoire avec bacs transparents.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	275 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur	750 mm
Poids	72 kg
Profondeur en G	11
Largeur en G	30
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------