#### Garant GRIDUNG

# Armoire combinable à rayonnages avec portes battantes en tôle pleine avec bacs de rangements, Hauteur: 2000mm



# Données de commande

N° commande	944221 2000
GTIN	4062406073503
Classe d'article	9Gl

# **Description**

# **Exécution:**

Armoire à rayonnages garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Portes battantes en tôle pleine pour accueillir des bacs de rangement ouverts ainsi que des crochets et supports Easyfix. Avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

6 tablettes avec charge admissible de 65 kg.

3 tablettes avec charge admissible de 100 kg.

# **Placement:**

Nombre de bacs de rangement:  $36 \times 963321$  réf. SB6;  $51 \times 963321$  réf. SB5;  $18 \times 963321$  réf. SB4;  $16 \times 963321$  réf. SB3Z

#### Livraison:

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

#### **Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

# Remarque(s):

Charge admissible par porte: 8 kg.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

# **Description technique**

Hauteur utile	1845 mm
Poids	151 kg
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Nombre de tablettes	9
Profondeur	500 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

# **Accessoires**

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11