

 GRIDLINE

## Armoire à valises combinables GridLine, Hauteur mm / nombre de tablettes: 2000/6



### Données de commande

N° commande	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Classe d'article	9GI

### Description

#### Exécution:

Armoire pour protection contre un accès non autorisé et rangement de valises combinables 693330. Tablettes avec rails de guidage et barre de butée à l'arrière. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

#### Livraison:

Armoire avec tablettes.

#### Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Valise combinable non fournie.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Székrenyház belső teherbírása: 1000 kg

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100 kg

Hauteur: 2000 mm  
 Largeur: 500 mm  
 Profondeur: 500 mm  
 Largeur en G: 20  
 Profondeur en G: 20  
 Hauteur utile: 1845 mm

## Description technique

Profondeur en G	20
Largeur	500 mm
Poids	81 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur utile	1845 mm
Largeur en G	20
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Nombre de tablettes	6
Hauteur	2000 mm
Profondeur	500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Accessoires

Tablettes supplémentaires pour armoire à valises combinables pour largeur d'armoire en G 20 mm

944249 20