

Garant GRIDLINE

Armoire pour charge de batteries avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000/DEmm**Données de commande**

N° commande	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire pour charge de batteries garnie en 40×20G, avec **boîtier disjoncteur différentiel et ventilateur**. Ventilateur avec filtre à air, en mode de surpression (50 m³ / h). L'air s'échappe par les fentes d'aération latérales des portes. Tablettes de recharge de batteries avec chacune 2x 6 prises, 230 V, et interrupteur marche/arrêt.

Livraison:

Armoire avec 2 tablettes perforées pour charge de batterie. Connecteur adaptateur 16 A / 400 V 5 pôles avec câble de 3 m et **protocole de mesure**. 4 × blocs multiprises à 6 prises. En plus, avec 2 tablettes 940550 réf. 40 et 1 tiroir 940642 réf. 125.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Version allemande des prises.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Nombre d'emplacements	24
Hauteur	2000 mm
Poids	120 kg
Largeur	1000 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1845 mm
Largeur en G	40
Profondeur en G	20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	400 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	F
Nombre de prises de type F	24
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires pour charge de batteries

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40