

Garant GRIDLINE

Terminal informatique, Type: GB**Données de commande**

N° commande	948101 GB
GTIN	4062406073640
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Compartiment écran TFT pour écrans plats. Plateau en bambou. Compartiment ordinateur équipé d'un ventilateur et d'une tablette réglable galvanisée.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Repose-pieds **toujours** gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1620 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur utile compartiment écran	460 mm

Largeur	750 mm
Poids	73 kg
Largeur utile compartiment écran	690 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Largeur en G	30
Hauteur utile bâti	845 mm
Largeur utile bâti	700 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	G
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Pupitre informatique

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221